



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001

# spirax sarco

FI-C0127-01i

Mi Issue 1

## 25P,25PE,25T,25TE,25E,25BP,25PT,25PTE,25PA,25BPA,25PAG,25BPAG,25TI 备件1/2"至2"

### 主阀

|         |             |
|---------|-------------|
| 主阀阀座组件  | C, P, Q, R  |
| 阀杆组件    | S, J, T, T1 |
| 垫片      | C, S, W, R  |
| 阀盖组件    | A, C        |
| 隔膜组件    | L           |
| 阀回复弹簧组件 | O, C, M, N  |
| 外接铜管组件  | U           |
| 阀盖螺栓    | B           |
| 隔膜盖螺栓螺帽 | G, H        |
| 隔模板     | K           |

### 导阀 - P, BP, PA, BPA, PAG, BPAG

|          |                |
|----------|----------------|
| 导盖板组件    | A4, B4         |
| 导阀顶盖     | C4             |
| 导阀底盖     | E4             |
| 调节弹簧组件   | G4, H4, J4, G5 |
| 弹簧       | K4             |
| 导阀隔膜组件   | L4             |
| 导阀阀芯阀座组件 | N4, M4, S4, T4 |
| 导阀垫片     | W              |
| 导阀顶盖螺栓   | F4             |
| 导阀螺栓     | B              |

### 导阀 E

|         |            |
|---------|------------|
| 阀盖螺栓    | B          |
| 电磁阀内部件  | B3, C3, D3 |
| 导阀 E 阀体 | F3         |
| 导阀 E 阀盖 | G3         |
| 垫片      | (2)W       |

### 导阀 T, TI

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 测温组件     | A2                     |
| 导阀螺栓     | B                      |
| 温度调节组件   | C2                     |
| 导阀 T 阀体  | E2                     |
| 导阀阀芯阀座组件 | G2, H2, J2, K2, L2, M2 |

### 订购备件

请按左表中所述订购备件，需标明阀的口径和材质。  
当订购温度调节阀导阀(T 或 TI)的备件时，请标明毛细管长度和温度范围。当订购压力调节阀导阀(P, PA, PAG, BP, BPA 或 BPAG)的备件时，请标明弹簧颜色。  
当订购电磁导阀 E 的备件时，请标明电源类型。

### 例：

1-1/2" 25P 的阀盖装置，铸铁材质。

1-2" 25T 的测温组件，温度范围 35/70°C，毛细管长度 2.4 米。

1-1/2" 25PE 的电磁导阀 E 的阀体，电源：220VAC，60Hz。

E

